


E11246



Câble avec prise femelle

AD0GB050PLS0005E05



Application

Application Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC
Courant de sortie total [A]	5

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	498,2
Dimensions [mm]	24 x 24 x 50
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	TPU

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E11246



Câble avec prise femelle


AD0GB050PLS0005E05

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: TPU



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc