

## DWE4217-QS

Meuleuse 125 mm 1200W

5035048464557



### Description du produit :

Ø de disque (mm) : 125 Puissance : 1200W Régime à vide (tr/min) : 0-11000 Filetage de la broche : M14 Niveau de vibrations (m/s<sup>2</sup>) : 6.2 Interrupteur : À glissière



### Fonctionnalités et avantages du produit :

- Le démarrage progressif offre plus de sécurité et un meilleur contrôle à l'utilisateur
- Charbons autorupteurs pour une plus grande durée de vie du moteur
- Système de blocage de l'arbre situé sur le côté, permet de travailler dans des espaces restreints
- Poignées caoutchoutées assurant une meilleure prise en main
- Boîte d'engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces limités
- Nouveau système de serrage du disque, évite le blocage
- Inducteur avec fils de connexion directement tirés du bobinage, pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Système d'éjection de la poussière, enlève la majorité des débris, protège le moteur des particules
- Moteur protégé contre l'abrasion des particules de poussière, pour une plus grande longévité
- Un moteur encore plus résistant pour répondre aux applications les plus exigeantes
- Carter de protection réglable rapidement, sans outil
- Le système anti-redémarrage évite à la machine de redémarrer accidentellement après une coupure de courant L'interrupteur doit être remis en position initiale avant de pouvoir redémarrer le moteur

### Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

### Éléments inclus :

- Carter de protection sans outil (x1)
- Flasque intérieur/extérieur (x1)
- Clé de service (x1)
- Poignée latérale multi-positions (x1)

### Specifications

#### techniques :

- Alimentation électrique : 1200 W
- Diamètre du disque : 125 mm
  - Diamètre du disque : 125 mm

