



PRODUCT-DETAILS

SPL32/M32/C90
SWV.NPB M32 90D IP69/NC32 LQTIGH



概要信息	
产品型号	SPL32/M32/C90
产品ID	7TCA296030R0254
欧洲商品编号(EAN)	5020963027260
目录说明	SWV.NPB M32 90D IP69/NC32 LQTIGH
详细描述	90 Degree Conduit Fitting with Fixed External Male Threads, Nomical Conduit Size 32 Millimeters, Thread Size M32, Nickel-Plated Brass

其他信息	
应用	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit
产品应用类型	Liquid Tight Non-Metallic Fitting

订货信息	
欧洲商品编号(EAN)	5020963027260
UPC	786210247113

技术参数	
Number of Batteries	0
颜色	Metallic
材料	Brass
尺寸	NC 32mm

环境条件	
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope

包装信息	
1级包装单元	2 piece
1级包装高度	7.87 in 200 mm
1级包装长度	1 in 25 mm
1级包装宽度	5.9 in 150 mm

认证及声明（文件编码）	
数据手册，技术资料	SPL32/M32/C90
说明书和手册	SPL32/M32/C90
符合性声明 - CE	9AKK107492A9618
RoHS信息	9AKK107992A8994
RoHS日期	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

分类	
ETIM 8	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC	39121311

分类	
低压产品及系统 → 安装产品 → 电缆保护、防爆和照明 → Flexible Cable Protection Systems	

