

单
LED

10-
2513.1144

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-2513.1...>

您的产品:



10-2513.1144 单LED

操作

发光颜色: 黄色

电气特性

工作电压: 28 V AC/DC +10%

工作电流: 13 mA ±15 %

光亮度: 270 mcd

机械特性

重量: 0.002 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 单LED, BA9s, 黄色, 28 V AC/DC +10%


照明种类: 单LED

提示: 指定的6 V DC、24 V DC双色、130 V AC、130 V DC和230 V AC版本均配有保护二极管
指定的12、24、28、48 VAC/DC版本采用桥式整流器
规定的130 VAC类型仅在130 VAC的电源电压下运行
不允许使用带有集成电阻的商用灯座在更高的电源电压下进行操作
如果24VDC双色灯以正常极性（加上灯的中间触点）驱动，则第一种颜色将亮起，相反极性时第二种颜色将亮起
规定的发光强度用于直流电
电和光数据在25°C下测量
发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照亮度有关的细微差异。

接线图:



外形尺寸:



A = (标准)
B = (超级明亮)