

UPR/ 2 - 锁扣

3045567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045567>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

锁扣，宽度: 10 mm，高度: 39.8 mm，位数: 2，颜色: 橙色



优势

- 可与所有的插头配合使用
- 卡在插头外壳的外部，在插头卡接后即扣到端子外壳上

商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 订货号 | 3045567 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE114Z |
| 产品关键代码 | BE114Z |
| 目录页面 | 页码363 (C-1-2019) |
| GTIN | 4046356055765 |
| 单件重量 (含包装) | 1.224 g |
| 单件重量 (不含包装) | 1.053 g |
| 原产地 | PL |

UPR/ 2 - 锁扣

3045567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045567>



技术数据

产品属性

| 产品类型 | 安装材料 |
|------|------|
| 位数 | 2 |

尺寸

| | |
|----|---------|
| 宽度 | 10 mm |
| 高度 | 39.8 mm |

材料规格

| | |
|--|---------------|
| 颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
| 标识材料 | PA-GF |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 115 °C |
| 绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B) | 65 °C |

UPR/ 2 - 锁扣

3045567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045567>



分类

ECCLASS

| | |
|--------------|----------|
| ECCLASS-12.0 | 27141190 |
| ECCLASS-13.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

UPR/ 2 - 锁扣

3045567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3045567>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn