

UM 108-PROFIL 100CM - 外形



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907525>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

挤压型材外壳，基础型材，开放式，型材宽度（内部）：122.6 mm，型材宽度（外部）：107.5 mm，长度：1000 mm，深度：21.5 mm，注意：所需型材长度 = PCB长度 - 3.6 mm



优势

- 轻松安装
- 灵活的尺寸和外形
- 减少了单独壳体部件的数量，因此价格较低

商业数据

订货号	2907525
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACHDBA
产品关键代码	ACHDBA
目录页面	页码757 (C-1-2013)
GTIN	4017918336653
单件重量（含包装）	605 g
单件重量（不含包装）	605 g
原产地	CN

UM 108-PROFIL 100CM - 外形



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907525>

技术数据

产品属性

产品类型	元件壳体下部
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM
产品系列	UM108
型号	基础型材
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
深度	21.5 mm
长度	100 cm

外部尺寸

型材宽度 (外部)	107.5 mm
-----------	----------

内部尺寸

型材宽度 (内部)	122.6 mm
-----------	----------

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PVC

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-15 °C ... 50 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 50 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 50 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

PCB数据

PCB支架数量	2
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

UM 108-PROFIL 100CM - 外形

2907525

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907525>



安装

安装位置	与DIN导轨平行
------	----------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

UM 108-PROFIL 100CM - 外形




2907525

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907525>

图纸

尺寸图



UM 108-PROFIL 100CM - 外形



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907525>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 108-PROFIL 100CM - 外形



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907525>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn