



MXQ*Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à hauteur interchangeable MXQ25-50Z

Fiche technique

General series information


- Montage : Montage interchangeable avec celui du modèle traditionnel.
- Hauteur : Hauteur identique à celle du modèle traditionnel.
- Plus léger : Poids réduit de jusqu'à 31 %.
- Lisibilité des données de détection améliorée.

Spécifications standards

Alésage	25 mm
Option du corps	Standard
Course	50 mm
Option fonctionnelle	Sans options
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Position réglage latéral	Aucun (ou Modèle standard)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5 x 0.8

Action	Double effet
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	491 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	412 N
Maximum piston speed	500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique interne
Poids	1.900 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)