

MACCROSSROAD TAN 3.0 HIGH

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
78203	36 > 48	11	730 g

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S	FO	CI	HI	HRO	SC	SR
-----	----	----	----	-----	----	----

DOMAINES D'APPLICATION



100 %
metal
free

COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 inserts EVA MACABSORB avant et arrière
BOUT RECOUVERT	caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0
TIGE	cuir nubuck hydrofuge insert textile renforts arrière et latéraux AAG
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants et crochets
DOUBLURE	polyester mesh 3D
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus microfibre dessous mousse PU



Renforts Agile Ankle Guard (AAG)



LES + PRODUIT

-  ULTRA ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
-  ADHÉRENCE ET MAINTIEN POUR UN PROFIL TOUT-TERRAIN
-  AMORTI 85 % SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES DE LA NORME
-  COLORIS AFFIRMÉ POUR UN LOOK OUTDOOR AUTHENTIQUE
-  RÉSISTANTE AUX RISQUES DE PERFORATIONS FINES DE 3.0 MM (PS)

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

ACCESSOIRES

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ LARGEUR 11	67963
---------------------------------	-------

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Semelle résistante à la chaleur	HRO
Semelle isolante contre le froid	CI	Bout recouvert résistant à l'abrasion	SC
Semelle isolante contre la chaleur	HI	Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)	SR

DÉVELOPPEMENT DURABLE



PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP



6 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION



SEMELLE D'USURE	8 % de caoutchouc recyclé
SEMELLE DE PROPRIÉTÉ	73 % de matériaux recyclés

EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
80 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



16,08 KG CO₂E
DATE DU CALCUL : 01/2026*

*Méthode de calcul : PRG100a du GIEC 2021, conforme à la norme ISO 14067 • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel, ou paire lorsque les produits sont utilisés par paire • Périmètre : du berceau à la tombe (Cradle-to-Grave) • Unité : kg CO₂e • Les valeurs de CO₂e indiquées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être modifiées à tout moment.

EPI certifié CE • Mise à jour : 04/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels