

Optimal prestanda i tuffa miljöer

Etikettskrivare BMP41



Vill du ha extra hållbarhet i en industriell design? **Skaffa etikettskrivaren BMP41.** Tillförlitlig för ditt mest detaljerade arbete och tillräckligt robust för att kunna användas varje dag, vilket gör den till ett måste för yrkespersoner inom el och datakom.

Skapa och skriv ut etiketter på plats med QWERTY-tangentbordet, eller i batchar på kontoret med programvaran Brady Workstation. Denna skrivare kan hjälpa dig att snabbt komma igenom jobbet, tack vare de förprogrammerade etikettalternativen för ledningsmärkning, flaggning och patchpanelidentifiering. BMP41 är redo för allt, varje dag.

Hastighet – skriver ut 22 mm per sekund med 300 dpi

Hållbarhet – Handgrepp i gummi, ett uppladdningsbart NiMH-batteri med lång livslängd, klarar fall på 1,2 m

Flexibilitet – Erbjuder möjligheten att skriva ut etiketter i bredder upp till 25 mm (kontinuerliga och utstansade storlekar) från en kassett

Bekvämlighet – Fönstret på skrivaren medger visning av mer än 100 olika slag av installerade kassetter

Artikelnummer för skrivare

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
133254	BMP41-KIT-EU	BMP41 Etikettsskrivare för EU
198648	BMP41-EU-PWID	BMP41 Etikettsskrivare för EU med Brady Workstation PWID Suite



Basic Suite medföljer alla skrivare; allt du behöver göra är att ladda ned den. Workstation.BradyID.com/Free



Identifiera snabbt produkter och kablar med anpassade textetiketter eller grafiska etiketter och använd serienummerade eller importerade data. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Teknisk information om skrivaren

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Upplösning (dpi)	300
Utskriftshastighet (mm/sek)	33.00
Färgfunktion	Enfärg
Kontinuerligt eller utstansat	Kontinuerlig tejp och utstansade etiketter
Max. etikettbredd	25,40 mm
Max. utskriftslängd	7620.00 mm
Rekommenderad användning/etiketter per dag	250
Fristående utskrift (utan dator)	Ja
Anslutningsalternativ	USB
Kan anslutas till en dator	Ja
Streckkoder	Code 39 & UCC 128 fristående, flera via programvara
Inbyggda symboler	450
Kompatibel programvara	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft
Fysiska egenskaper	
Mått - B x H x D (mm)	152,40 x 292,00 x 89,00
Vikt (kg)	1,30 kg
Tangentbord	QWERTY
Skärm	Stor bakgrundsbelyst skärm
Sax	Standard, inbyggd, manuell
Garanti	2 år



Förvara smidigt din bärbara skrivare, några förbrukningsvaror och tillbehör i en lättviktig, mjuk väska med skyddande stoppning som prydligt samlar dina identifieringsverktyg på ett ställe.



Elektriskt applikationskit

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
198650	BMP41-EU-ELEC	BMP41 Etikettsskrivare för EU m. elektriskt applikationskit
I kitet ingår en av varje		
BMP41 Etikettsskrivare för EU		
BMP41-HC		BMP41 hård väska
BMP41-MAGNET		BMP41 Magnet
BWS PWID Suite		Brady Workstation PWID Suite
M-91-427		Svart på vit/transparent självlaminerande vinyl, 25,40 mm x 38,10 mm, 180 etiketter / kassett
MC1-1000-595-WT-BK		Svart på vit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / kassett
M-131-499		Svart på vit nylon, 12,70 mm x 25,40 mm, 180 etiketter / kassett

Applikationskit för tele- och data-kommunikation

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
198649	BMP41-EU-DATA	BMP41 Label Printer - Voice & Datacom Kit - EU
I kitet ingår en av varje		
BMP41 Etikettsskrivare för EU		
BMP41-HC		BMP41 hård väska
BMP41-MAGNET		BMP41 Magnet
BWS PWID Suite		Brady Workstation PWID Suite
M-48-427		Svart på vit/transparent självlaminerande vinyl, 25,40 mm x 19,05 mm, 200 etiketter / kassett
MC1-1000-595-WT-BK		Svart på vit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / kassett
MC-375-422		Svart på vit polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1 / kassett

BMP41-tillbehör

Artikelnr.	Orderreferens	Beskrivning
133257	BMP41-HC	BMP41 hård väska
150618	BMP-SC-2	Mjuk väska för BMP41 och BMP61
134176	BMP41-MAGNET	BMP41 Magnet
710612	M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	Nätadapter, Europa 220 V
710613	M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	Nätadapter, UK 240V
114883	M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	Nätadapter, USA 120V
711222	BMP41-QC-EU	EU extern batterisnabbladdare för BMP41 och BMP61
711223	BMP41-QC-UK	UK extern batterisnabbladdare för BMP41 och BMP61
133255	BMP41-BATT	Uppladdningsbart NiMH-batteri
143114	BMP41-BMP50-USB	USB-kabel för BMP41 och BMP61

16/02/2021

EUR-M-428-SW

© 2021 Brady Worldwide, Inc.
Med ensamrätt.

