

UM 72-SEFE/R - 侧面组件

2959353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959353>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

侧面组件，右侧，带安装脚，宽度：5 mm，高度：72 mm，安装在NS 32或NS35/7.5导轨上



优势

- 轻松安装
- 灵活的尺寸和外形
- 减少了单独壳体部件的数量，因此价格较低

商业数据

订货号	2959353
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHDBA
产品关键代码	ACHDBA
目录页面	页码756 (C-1-2013)
GTIN	4017918104436
单件重量（含包装）	6.65 g
单件重量（不含包装）	6 g
原产地	CN

UM 72-SEFE/R - 侧面组件

2959353
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959353>




技术数据

产品属性

产品类型	面板安装基座侧
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM
产品系列	UM72
型号	侧面组件（右侧）
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
宽度	5 mm
高度	89.6 mm
深度	37.6 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C
相对湿度（存放/运输）	80 %

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

UM 72-SEFE/R - 侧面组件


2959353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959353>



图纸

尺寸图



UM 72-SEFE/R - 侧面组件

2959353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959353>



认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959353>



UL认证

认证ID: E240868

UM 72-SEFE/R - 侧面组件

2959353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959353>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 72-SEFE/R - 侧面组件

2959353
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2959353>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn