


Fiche produit

Caractéristiques

MUR37914

Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - gris



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	En saillie
Compatibilité de gamme	Mureva Styl enclosure
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de postes	2 postes horizontal
Entrée de câble	Easy Valve Access
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène SEBS
Écart entre les centres	71 mm
Longueur	147 mm
Hauteur	54 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	54 mm

Environnement

labels qualité	NF AENOR
degré d'étanchéité IP	IP55
tenue aux choc IK	IK08
tenue à la flamme	Auto-extinguible ≥ 650 °C selon IEC 60695-2-1
température de fonctionnement	-5...40 °C
température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.