

CARACTERÍSTICAS

- Lámpara de baja tensión para ahorrar energía y dinero
- Rejilla antirreflejos para mayor comodidad
- Cabezal presofundido para mayor protección
- Lente de vidrio templado reforzado

Flexo halógeno RS Pro, 240 V, 55 W, articulado, alcance 830mm, longitud de ARM 830mm

Código RS 433-3045



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Nuestra Marca RS Pro de alta calidad presenta este flexo halógeno como complemento perfecto para su estación de trabajo. Con una bombilla halógena de bajo consumo, la luz de la máquina tiene una salida brillante para que puedas disfrutar de una iluminación sin sombras para trabajar de forma clara y cómoda. La luz de la máquina dispone de un ARM ajustable, con tres puntos de articulación para garantizar que tenga la luz que necesita donde la necesita. Hay incluso un mango integrado en el cabezal de luz para mayor facilidad de ajuste, con un interruptor de encendido/apagado situado en el cabezal para mayor comodidad

Especificaciones

Tipo de lámpara	Halógena
Estilo de luz	ARM articulado
Lámpara suministrada	Sí
Transformador integral	Sí
Protección instalada	No
Interruptor instalado	Sí en la cabeza
vida útil	hasta 40.000 horas
Tipo de ARM	Ajustable

Especificaciones

Tensión nominal	240VAC
Vataje	55W
Calificación de eficiencia energética de la UE	C
Número de bombillas	1

Especificaciones mecánicas

Longitud del ARM	830mm
Longitud del cable	1.8m
Alcance máximo	830mm

Categoría de protección

Índice de protección IP

IP65

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones

Certificado de conformidad RoHS

