



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	335,1
Longueur totale	[mm]	20000; (à câbler)
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Disposition des fibres		●
Diamètre des fibres	[mm]	1
Diamètre extérieur	[mm]	2,2
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la gaine des fibres optiques		PE

E20773



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces