




Elektrotape PVC

- HelaTape Flex 1000+ premium PVC tape

Egenskaper og fordeler

- Allværstape, premium kvalitet
- Gode egenskaper innen et stort temperaturområde, helt ned til -18°C
- Primær isolasjon for skjøter opp til 600V
- Som beskyttende ytterlag over kabelskjøter samt i andre applikasjoner i lave temperaturer



HelaTape Flex 1000+ har utmerkede egenskaper også i lave temperaturer.

MATERIALE	Polyvinylchlorid (PVC)
Dielektrisk styrke	45 kV/mm
Hefteevne til stål (N/10mm)	2,2 N/10 mm
Hefteevne til underlag (N/10mm)	2,0 N/10 mm
Elastisitet	280 %
Bruddstyrke tape	30 N/10 mm
Driftstemperatur	-18°C til +105°C

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-FLEX1000+19x6	0,18	19,0	6,0 m	Sort (BK)	-	710-00600
HTAPE-FLEX1000+19x10	0,18	19,0	10,0 m	Sort (BK)	18 007 44	710-00601
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	19,0	20,0 m	Blå (BU)	18 007 47	710-00603
	0,18	19,0	20,0 m	Brun (BN)	18 007 53	710-00609
	0,18	19,0	20,0 m	Grå (GY)	18 007 54	710-00611
	0,18	19,0	20,0 m	Grønn (GN)	18 007 51	710-00606
	0,18	19,0	20,0 m	Gul (YE)	18 007 49	710-00605
	0,18	19,0	20,0 m	Hvit (WH)	18 007 52	710-00607
	0,18	19,0	20,0 m	Rød (RD)	18 007 48	710-00604
	0,18	19,0	20,0 m	Sort (BK)	18 007 46	710-00602
HTAPE-FLEX1000+19x33	0,18	19,0	33,0 m	Sort (BK)	-	710-00612
HTAPE-FLEX1000+50x33	0,18	50,0	33,0 m	Sort (BK)	18 007 56	710-00613

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.