



# serbatoio per aria compressa CRVZS-20

Codice prodotto: 534845

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Volume	20 l
Posizione di montaggio	Scarico della condensa verso il basso
Conforme alla norma	Foglio di istruzioni AD 2000
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 16 bar
Certificato ente preposto	CRN0H15669.5C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [---] Azoto
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulle apparecchiature a pressione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 100 °C
Omologazione	CRN TÜV
Coppia di serraggio max., filettatura d'attacco	130 Nm
Coppia di serraggio max., scarico condensa	27 Nm
Peso	10.208 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco per lo scarico condensa	G3/8
Attacco pneumatico	G1
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiali serbatoio per aria compressa	Acciaio inossidabile fortemente legato