

## Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, con 25 contactos de señales, tipo de contacto hembra, conexión por tornillo, recto, para marcos de montaje y carcasas de canillas en grado de protección IP67

RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 017918 914073
EAN	4017918914073
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	28,470 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania
Clave de venta	ABNADB

### Datos técnicos

#### Datos mecánicos

Número de polos	25
Cara de enchufe	SUB D 25
Ciclos de enchufe	≥ 200
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conexión	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión AWG	26 ... 20
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales	≤ 3,30 N
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales	≤ 2,2 N
Tipo de montaje	Taladro
Resistencia de aislamiento	≥ 5000 MΩ
Índice de protección	IP20
Construcción	25
Tamaño de carcasa	3

# Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

## Datos técnicos

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

### Datos del material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material soporte de contactos	PBTP
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel

### Datos eléctricos

Número de polos	25
Corriente asignada	5 A
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	2
Tensión de dimensionamiento (III/3)	60 V

### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
-------------	----------

## Inserto de contactos D-SUB - VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689776

### Clasificaciones

#### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

### Homologaciones

#### Homologaciones

---

#### Homologaciones


EAC

---

#### Homologaciones Ex

---

### Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	---	---------

---