

Sikringskassett, Lav spenning, 63 A, AC 500 V, 80 kA, BS88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Type **63AMP 500V AC BS88 gG FUSE**
 Catalog No. **BA063**

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	63
Nominell spenning			AC 500 V
Konstruksjonsstørrelse			BS88/A3
Størrelse			21 x 87 mm
Brukskategori			gL/gG
Bryteevne		kA	80
kan brukes før størrelse/applikasjoner			generelle industrielle applikasjoner
Standard/Godkjennelse			BS
Form			fastboltede stiftsikringer forskjøvet
Standarder/Regulations			BS88-2 IEC 60269-2
Valgfritt tilbehør			fuse-holder CM63F RS63

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
DIN-størrelse			Andre
Merkestrøm		Amp	63
Merkespenning		Volt	500
Spenningstype			AC
Nominell bryterkapasitet		Kilo-Amp	80
Utnyttelsesgrad			GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator			Uten
Isolerte metallgrephåndtak			Nei