



Principales

Gamme de produit	Easy9
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	Easy9 RCCB
Description des pôles	2P
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant nominal	63 A
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type A
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	500 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Easy9 MCB : 6000 A 63 A

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV
Coupe pleinement apparente	Mode commutation régulée
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : OUI
"Pas" de raccordement	18 Mm entre phases
Pas de 9 mm	4
Hauteur	82 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	72 Mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Durée de vie mécanique	5000 Cycle
Durée de vie électrique	AC: 2000 cycle 230 V CA 50 Hz

Raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 1...35 mm ² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1...25 mm ² flexible
Longueur de dénudage des fils	16 Mm for haut ou bas connection
Couple de serrage	3,5 N.M haut ou bas

Environnement

Normes	CEI 61008-1
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2 conforme à CEI 61008-1
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 Cm
Largeur de l'emballage 1	4 Cm
Longueur de l'emballage 1	9 Cm
Poids de l'emballage 1	250 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	9,2 Cm
Largeur de l'emballage 2	9,7 Cm
Longueur de l'emballage 2	25,5 Cm
Poids de l'emballage 2	1,5 Kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm
Poids de l'emballage 3	18 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Global warming ; Total life cycle	141 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	141