

## 特点

- 黑色 RJ45 (6 路)
- 2 端口插座到插座
- UTP 非屏蔽耦合器
- 采用 **Durable** 设计的材料
- 磷青铜触点，镀金镍
- 尺寸：20.55 x 14.48 x 26.98 mm

## RS RJ45 Pro 耦合器、2 端口、 utp

RS 号：186-3149



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO RJ45 模块化耦合器可使 RJ45 连接器插头和电缆组件直接通过配线架或空白面板进行修补。此非屏蔽模块化直插式耦合器采用耐用设计，可轻松按压安装到预切割面板。这是需要自定义网络架构解决方案的用户的理想选择。

## 一般规格

类型	耦合器
接口类型	RJ45
端口数	2
屏蔽类型	utp
接线配置	直通
颜色	黑色
触点镀层	镍镀金
外壳材料	玻璃填充的宠物 ul 94V -0
应用	RJ45 连接器和电缆通常用于互联网连接、形成局域网（lan）或广域网（wan）。此直插式耦合器可用于将两个 RJ45 电缆组件接在一起，因此特别适用于网络修补，甚至简单地用作电缆扩展解决方案。对于 wi-fi 受限或需要更可靠的硬接线连接的工作空间、此适配器可让您在以太网连接周围实现更多移动性。此适配器特别适用于将个人计算机连接到调制解调器和网络架构。

## 机械规格

长度	20.55mm
宽度	14.48mm
深度	26.96mm

## 认证

合规性 / 认证	ul 94V -0/ 2011/65/eu and 2015/863,
----------	-------------------------------------



