

Cable de Carga para Portátil USB-C de 1m - Cable USB Tipo C USB 2.0 para Portátil - Blanco - Cable con Certificación USB-IF - PD 240W EPR - Recubrimiento de TPE - M/M

ID del Producto: USB2EPR1MW



Conecte un cargador a un dispositivo USB Power Delivery (PD) 3.1, utilizando este cable de carga USB-C. El cable USB-C facilita hasta 240W de suministro de energía USB-C Extended Power Range (EPR) y una salida de 5A para una carga rápida. Es compatible con el rendimiento USB 2.0 (480 Mbps) para la transferencia de ficheros en general.

Diseñado para un uso frecuente, el cable de carga USB-C EPR cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Los duraderos conectores niquelados están calificados para funcionar más allá de los 10.000 ciclos de inserción, lo que mejora su durabilidad y longevidad.

Cargue un dispositivo USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o un banco de alimentación. El cable USB Type-C de 4 metros es más largo que los cables de carga USB-C estándar y es ideal para espacios de trabajo móviles y de escritorio más amplios en los que se necesita un alcance adicional.

Con una salida de hasta 5A, el cable de carga USB-C admite hasta 240W de Power Delivery para cargar un portátil USB-C o cargar rápidamente un tablet o smartphone. Para utilizarlo, conecte el cable de un portátil USB-C a un cargador de pared USB-C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para dispositivos USB-C de alta potencia
- Con certificación USB-IF para una fiabilidad garantizada

Características

- CABLE DE CARGA USB-C EPR: Compatible con Power Delivery 3.1 EPR - 240W para portátiles de alta potencia - Conéctelo a un cargador o hub USB-C - Las marcas del conector identifican las especificaciones - Elija el cable de 240 W adecuado de un vistazo
- CERTIFICACIÓN USB-IF: Certificado por USB-IF con chip E-marker integrado, para una salida de Power Delivery consistente a hosts y periféricos USB-C - Cuando se utilizan cables certificados, se garantiza un rendimiento y compatibilidad fiables
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores niquelados probados para más de 10.000 ciclos de inserción - Cable de 30AWG probado para soportar dobleces de 120° - Blindaje de aluminio trenzado para protección EMI - Cubierta exterior de TPE sin halógenos - RoHS
- APPLICACIONES: Compatible con dispositivos habilitados para USB-C Power Delivery - Ideal para portátiles de alta potencia que requieren carga EPR, incluyendo MacBook Pro M3 Pro/M3 Max de 16 pulgadas - Admite USB 2.0 para uso general
- RENDIMIENTO: PD 3.1 de 240W/5A EPR, 48V - Retrocompatible con 140W/100W/60W - USB 2.0 Tipo-C (480Mbps) - 1 metro - Color: Blanco - D.E.: 4,0mm - Cubierta de TPE con blindaje de aluminio trenzado - NOTA: No es compatible con vídeo USB-C (Modo DP Alt)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Tipo de Cable	Passive Copper Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps
---------------------------------------	---------

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
MTBF	Probado para más de 10.000 Ciclos de Inserción
<hr/>	
Conecotor(es)	
Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Nota	No es compatible con Vídeo por USB-C (Modo Alt de DP)
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
Power Delivery	240W
Corriente de Entrada	5A
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	-10 to 60 (14°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
Humedad	5%~85%
<hr/>	
Características Físicas	
Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Tipo de Gabinete	Polyamide Resin
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Cable OD	0.2 in [4 mm]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]

Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [6.4 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [32.0 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 oz [37.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Carga USB-C de 1m M/M
---------------------	------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

