

FUSE 10,3X38 15A PV A - 保险丝



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062784>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝，适用于光伏工业，符合UL 2579要求，标称工作电压: 1000 V，额定电流: 15 A，高度: 38 mm，直径: 10.3 mm，颜色: 白色

优势

- 用于PV线路，额定电压高达1000 V DC
- 根据光伏系统标准UL 2579设计
- 10 x 38小型保险丝，可靠保护光伏模块及其控制系统

商业数据

订货号	3062784
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z4X
产品关键代码	BE1Z4X
GTIN	4046356768221
单件重量（含包装）	9.13 g
单件重量（不含包装）	8.82 g
原产地	SI

FUSE 10,3X38 15A PV A - 保险丝



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062784>

技术数据

产品属性

产品类型	保险丝
------	-----

电气特性

熔断器	15 A Midget / 10.3 x 38
-----	-------------------------

保险丝	
功耗	2.2 W
功耗 $0.7 \times I_N$	1 W
熔断积分 I^2t	49 A ² s
分断积分 I^2t	145 A ² s

连接数据

连接符合标准	IEC 60269-6
标称电流	15 A
额定电压	1000 V DC

尺寸

高度	38 mm
直径	10.3 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
----	---------------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60269-6
--------	-------------

FUSE 10,3X38 15A PV A - 保险丝

3062784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062784>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062784>



EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00724

	UL认证			
	认证ID: E360477			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	-	-	-

FUSE 10,3X38 15A PV A - 保险丝



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062784>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142002
ECLASS-12.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE 10,3X38 15A PV A - 保险丝



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062784>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn