

Han-Modular ECO hood IP20 (without PE)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 0422
规格	Han-Modular ECO hood IP20 (without PE)
浩亭电子目录	https://harting.com/09140010422

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Modular® ECO
上壳/底座类型	上壳

版本

尺寸	Modular ECO
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x
锁定类型	压入式连接

技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP20
电缆直径	3 ... 14.5 mm

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	CE

商业数据

包装尺寸	2
净重	10 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019058
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466