

LUMINA

AA25PJIO50P41-38X38 TFR

EAN 4031582385656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène
, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc
thermoplastique non tachant, moyeu lisse



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	10 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Dimension de platine	38 x 38 mm
Distance entre axe	28 x 28 mm
Diamètre des trous	4,4 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm
Hauteur	63 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.107 kg
Rayon d'encombrement	63 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○