

COFFRET 1/4. OGV® 72PCS

RL.151-EP72PB



Comprenant :

- 1 x cliquet « low profil » 1/4 : RL.151.
 - 13 x douilles 1/4, 6 pans :
R.HT. 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
 - 9 x douilles longues 1/4, 6 pans :
R.LAT. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
 - 10 x douilles 1/4, 12 pans :
R.ET 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16mm.
 - 3 x rallonges :
L 55 mm : R.209ST - L 100 mm : R.210ST - L 150mm : R.211ST.
 - 1 x cardan : R.240AT.
 - 1 x poignée tournevis : R.236BT.
 - 1 x poignée coulissante : R.120AT.
 - 6 x douilles embouts Torx 1/4 : RTX.T 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.
 - 10 x douilles embouts Torx : RX.T 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 mm.
 - 8 x douille-embouts Hex : RT.T 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
 - 3 x douille-embouts plat : RS.T 4 - 5,5 - 7 mm.
 - 3 x douille-embouts PZ : RD.T 1T - 2T - 3T. PZ1 - PZ2 - PZ3.
 - 3 x douille-embouts PH : RP.T 1T - 2T - 3T. PH1 - PH2 - PH3.
 - 1 x coffret taille L :
- Fermé = 1,5 module.
Ouvert = 3 modules.



SKU	SKU Desc	EAN Code	RRP
RL.151-EP72PB	COFFRET 1/4. OGV® 72PCS	3662424112607	€xx.xx