

Scheda tecnica

Canalina per pavimenti RS Pro in lega di alluminio grigio ARD (coperchio), PVC (base), cavo etichetta autoadesiva, L70 mm x P16mm, L1m

Codice RS: **880-6869**



Dettagli sul prodotto

Pannello per canaline da pavimento per cavi RS Pro, di colore grigio ARD, misura 1m di lunghezza per 70 mm di larghezza e 16 mm di profondità. La canalina superficiale da pavimento in alluminio è pensata per il montaggio su pavimenti per l'istradamento di cavi di segnale e bassa tensione in aree caratterizzate da traffico intenso. Questa canalina è costituita da una guida interna in PVC autoestinguente resistente alle deformazioni e un coperchio superiore convesso in alluminio decorativo a profilo basso e altamente resistente agli urti. La base in PVC è autoadesiva e il coperchio in alluminio chiude saldamente tutta la parte superiore. La forma convessa a profilo basso di questa canalina consente il facile passaggio di carrelli con ruote e riduce i pericoli d'inciampo nelle aree pubbliche. La superficie di alluminio è anche in rilievo per migliorare la presa. Adatta per l'uso in magazzini, supermercati, centri commerciali, stazioni, hotel, ospedali, uffici e qualsiasi altra area pubblica. Questa canalina in alluminio può anche essere applicata su pareti ed è utile per l'istradamento di cavi di antenna TV, video o cavi Ethernet su distanze brevi. Questa canalina in alluminio può anche essere applicata a pareti ed è utile per l'istradamento di cavi di antenna TV, video o cavi Ethernet su distanze brevi.

Caratteristiche e vantaggi

- Coperchio in lega di alluminio a profilo basso testurizzato altamente resistente agli urti
- Base in PVC con approvazione UL, autoestinguente, resistente alle deformazioni, con temperatura massima d'esercizio di 85 °C
- Nastro autoadesivo applicato alla base in PVC per una rapida e facile installazione



ITALIANO

Specifiche:

Colore	Grigio
profondità	16 mm
Comportamento al fuoco	Autoestinguente
Lunghezza	1 m
Materiale	Lega di alluminio (coperchio), PVC (base)
Standard soddisfatti	UL 94 V-0, conforme RoHS
Canaline/tipo a catena/	Canalina per pavimenti
Larghezza	-70 mm
Temperature	Massimo +85 °C