

# G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG - Prensaestopas



1424488

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1424488>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg13,5, color: gris luminoso RAL 7035

## Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1424488       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de producto                         | AF7DCX        |
| GTIN                                      | 4055626373188 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 10,9 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,9 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | TR            |

## Datos técnicos


### Montaje

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | 1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Aplicación            | Estándar |
| Número de conductores | 1        |
| Fabricante            | BIMED    |
| Nombre del fabricante | BS-14    |
| Apantallado           | no       |

### Dimensiones

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 40 mm                                                                               |
| Longitud de la rosca de conexión   | 10 mm                                                                               |
| Diámetro de taladro                | 20,5 mm ... 20,7 mm                                                                 |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión  | 24 mm                                                                               |
| Ancho de llave Tubuladura          | 24 mm                                                                               |
| Medida entre vértices del hexágono | 27,8 mm                                                                             |
| Tipo de rosca lado de conexión     | Pg13,5                                                                              |

### Datos de conexión

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 4 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Tuerca de sombrerete)<br>3 Nm (Manguito de sujeción) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Datos del material

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Color                               | gris claro (RAL 7035) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                    |
| Material junta Junta del cable      | CR                    |
| Material conexión por tornillo      | PA                    |

### Cable/línea

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Diámetro exterior del cable Cable 1 | 6 mm ... 12 mm                |
| Diámetro exterior del cable         | 6 mm ... 12 mm (con UL 514 B) |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG - Prensaestopas



1424488

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1424488>

## Condiciones ambientales

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Índice de protección            | IP66                         |
|                                 | IP68 (5 bar / 0,5 h)         |
| Índice de protección (NEMA)     | 1                            |
|                                 | 4                            |
|                                 | 4X                           |
|                                 | 12                           |
|                                 | 13                           |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (estático) |

# G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG - Prensaestopas


1424488

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1424488>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1424488

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1424488>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1424488>

### DNV

ID de homologación: TAE00003WX



### CSA

ID de homologación: 115116



### UL listado

ID de homologación: E199260



### cUL Listed

ID de homologación: E199260

# G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG - Prensaestopas



1424488

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1424488>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

# G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG - Prensaestopas



1424488

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1424488>

## Accesorios

### A-INL-PG13,5-P-GY - Contratuerca

1411224

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411224>

Contratuerca, para roscas Pg13,5, color: gris plata RAL 7001



---

### SEALING PLUG 9X16 RD - Tapón de cierre

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1400259>

Tapón de cierre, color: rojo



---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 (0) 5235-3 00  
[info@phoenixcontact.com](mailto:info@phoenixcontact.com)