

## CARACTERÍSTICAS

- durable y ligero
- Resistente a la corrosión
- Resistente a grasas y aceites
- Buenas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico
- Resistente a una amplia gama de temperaturas

## RS Pro, cabezal de queso M3, ranura de nylon 16mm plana

Código RS: 527-993



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

RS Pro presenta un tornillo mecánico de alta calidad con un cabezal ranurado de tipo queso para facilitar el apriete con un destornillador de punta plana. Este tornillo mecánico tiene una rosca métrica y está fabricado en nylon de alta calidad, lo que lo convierte en resistente, ligero y resistente a la corrosión. El nylon también tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, lo que convierte a este tornillo mecánico en ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

## Especificaciones

<b>Forma de la cabeza</b>	Queso
<b>Tipo de unidad</b>	Ranura
<b>Aplicaciones</b>	Lavadoras, electrodomésticos, dispositivos portátiles, electrónica y placas de circuitos, maquinaria comercial, piezas de automoción

## Especificaciones mecánicas

<b>Tamaño de rosca (métrico)</b>	M3
<b>Longitud métrica</b>	16mm
<b>Material</b>	Nylon
<b>Acabado</b>	Sencillo
<b>Paso de rosca</b>	0.5mm

RS Stock No.	Thread Size	Length (L) (mm)
<a href="#">527-656</a>	M3 x 0.50	20
<a href="#">527-684</a>	M4 x 0.70	12
<a href="#">527-690</a>	M4 x 0.70	16
<a href="#">527-707</a>	M4 x 0.70	20
<a href="#">527-735</a>	M5 x 0.80	12
<a href="#">527-779</a>	M6 x 1.00	12
<a href="#">527-785</a>	M6 x 1.00	16
<a href="#">527-791</a>	M6 x 1.00	20
<a href="#">527-808</a>	M6 x 1.00	25
<a href="#">527-814</a>	M6 x 1.00	30
<a href="#">527-971</a>	M3 x 0.50	6
<a href="#">527-987</a>	M3 x 0.50	12
<a href="#">527-993</a>	M3 x 0.50	16

