

CARATTERISTICHE

- Cinghie flessibili
- Piattine di massa a doppio isolamento
- Pouched e Tinned finisce
- Ampia gamma di temperature
- Realizzato in rame e Mylar

Accessorio per contenitore RS PRO 228,6 x 12,7 mm per l'uso con schermatura RFI

Codice RS: 239-034



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questa gamma di cinghie di messa a terra isolate (note anche come cavi shunt, cinghie di messa a terra o cablaggi intrecciati) di RS PRO offre una varietà di cinghie realizzate in rame e Mylar, che forniscono correnti generate RFI con un percorso a bassa impedenza. Queste cinghie di messa a terra di alta qualità offrono un doppio isolamento e sono ideali per l'uso con contenitori schermati RFI ed EMI in un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Queste cinghie di messa a terra isolate sono disponibili in varie misure per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni.

Specifiche generali

Tipo	Piattina di massa isolata
Per l'uso con	Schermatura RFI ed EMI
Applicazione	Collegamento di due chassis/collegamento dei pannelli degli armadi alla massa del telaio/collegamento delle schede driver CRT alla massa del telaio

Specifiche meccaniche

Materiale	Rame
Dimensione	228,6 mm x 12,7 mm
Lunghezza	229mm
Larghezza	13mm
Altezza	12,7mm

Accessori per contenitori

