

CARACTERÍSTICAS

- Estos émbolos de muelle de bola
- El cuerpo roscado tiene una ranura para destornillador
- Disponible en acabado de óxido negro o acero inoxidable
- Bola de acero endurecido retenida
- Rango de temperaturas de hasta 250°C.
- Óxido negro suministrado: 10 por bolsa
- Acero inoxidable se suministra: 5 por bolsa

Émbolo de resorte RS Pro M5, 12,9 mm de largo

Código RS 478-668



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del producto ATRIBUTO 1

Estos émbolos de resorte de bola de nuestra propia Marca RS Pro son ideales para aplicaciones donde se necesita un tope de posición predefinido o para colocar una pieza de trabajo contra una superficie de referencia. Hay disponibles émbolos de resorte de extremo esférico de acero y acero inoxidable.

Especificaciones generales

Tipo	Émbolo de resorte
Material del cuerpo	Acero bruñido
Tamaño de rosca	M5
Aplicaciones	Fijación de elementos ajustables, colocación de piezas de trabajo, enclavamiento de mecanismos

Especificaciones mecánicas

Longitud	12.9mm
Díámetro de bola	3 mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento	Hasta 250 °C.
---------------------------------------	---------------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	RoHS
-------------------------------------	------



Part No.	A	B	Thread size	Body material
478652	1.5	8	M3	Burnished steel
478636	2.5	10	M4	Burnished steel
478668	3	13	M5	Burnished steel
478658	3.5	15	M6	Burnished steel
478731	5	18	M8	Burnished steel
478737	6	21	M10	Burnished steel
478747	8	25	M12	Burnished steel
478753	10	28	M16	Burnished steel
478664	12	35	M20	Burnished steel
478743	1.5	8	M3	Stainless steel
478567	2.5	10	M4	Stainless steel
478917	3	13	M5	Stainless steel
478927	3.5	15	M6	Stainless steel
478911	5	18	M8	Stainless steel
478573	6	21	M10	Stainless steel
478608	8	25	M12	Stainless steel
478563	10	28	M16	Stainless steel
478923	12	35	M20	Stainless steel