

WP-BASE HF 15,8 - 软管夹

3240968

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240968>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

软管夹，标识材料: 钢，镀锌，颜色: 黑色/银色



商业数据

订货号	3240968
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码603 (C-3-2019)
GTIN	4046356710763
单件重量 (含包装)	7.968 g
单件重量 (不含包装)	6.96 g
原产地	DE

WP-BASE HF 15,8 - 软管夹



3240968

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240968>

技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

直径	15.8 mm
孔径	5.5 mm

材料规格

标识材料	钢，镀锌
材质	无卤素

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

WP-BASE HF 15,8 - 软管夹



3240968

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240968>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430315
ECLASS-12.0	27430315
ECLASS-13.0	27430315

ETIM

ETIM 9.0	EC000799
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WP-BASE HF 15,8 - 软管夹



3240968

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240968>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn