





KBO20-PP-AS [↗](#)

Douille à billes

Douille à billes KBO...-PP-AS, série massive, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	20	
Design	PP-AS	Sealed, relubrication facility

dimensions principale & données de performance

F _w	20 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	32 mm	Diamètre extérieur
L	45 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{max}	1.600 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	1.280 N	Capacité de charge stat.
≈m	74,21 g	Poids



Cotes de montage

B ₂	10 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
L ₂	31,2 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	1,6 mm	
D _N	30,3 mm	
T ₄	1,2 mm	
N ₄	2,2 mm	
N ₂	2 mm	
α	60 °	Angle d'ouverture du secteur
β	52 °	
	5	Nombre de rangées de billes