

Han-Compact hood TE/SE M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Compact®
上壳/底座类型	上壳

版本

尺寸	Han-Compact®
版本	顶/侧出线
电缆入口数量	2
出线孔	2x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	适用于工业用途的上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	4
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4X
	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

认证	CE DNV GL
----	--------------

商业数据

包装尺寸	5
净重	33.3 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140124103
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466