




Répartiteur

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

10

Sorties

Technologie

PNP



Répartiteur

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
Données mécaniques		
Poids	[g]	226
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	118,2 x 60 x 33
Matières		boîtier: PA
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		Bouchons protecteurs: 2 étiquettes: 4
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement		
Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		



Répartiteur

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

