

CUC-PPC-A2RBK-PC - 保护盖

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424989>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖，保护等级: IP65，位数: 2



商业数据

订货号	1424989
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOJZ
产品关键代码	ABNOJZ
目录页面	页码364 (C-2-2019)
GTIN	4055626386591
单件重量(含包装)	10.65 g
单件重量(不含包装)	9.4 g
原产地	DE

CUC-PPC-A2RBK-PC - 保护盖

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424989>



技术数据

产品属性

产品类型	数据插头
位数	2

绝缘特性

过电压类别	I
污染等级	2

尺寸

宽度	22 mm
高度	55.7 mm
深度	21 mm
长度	34 mm

材料规格

标识材料	塑料
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
锁扣材料	NBR

电缆/电线

电缆外径	4.5 mm ... 8 mm
电缆截面积	0.14 mm ²

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 55 °C

CUC-PPC-A2RBK-PC - 保护盖

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424989>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PPC-A2RBK-PC - 保护盖

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424989>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn