



ITALIANO

Datasheet

3.2 - 4mm Lazy Tong Riveter

Codice RS [487-129](#)



Rivettatrice a fisarmonica robusta per impieghi pesanti con 4 rivettatrici a giunto da 2,4 mm - 4,8 mm e chiavi multi-misure.

- Struttura e manico frontale in lega di alluminio pressofuso, acciaio al cromo molibdeno per ganascia filettata e meccanismo di trazione
- Connettore per rivettatura e punte in acciaio ad alto tenore di carbonio
- Trattamento termico a 54 – 58HRC

Contenuto:

4 rivetti filettati da 10,0 mm con filettatura di collegamento m-8, misure: 2,4, 3,2, 4,0 e 4,8 mm (lunghezza totale 13,5, 14,5, 16,2 e 17,4 mm)