



## Capteurs pour couplemètre électronique DYB

**DYC-...N**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:39





## DESCRIPTION

### Capteurs pour couplemètre électronique DYB

À UTILISER AVEC LE COUPLEMÈTRE DYB

Capteur de couple de très haute précision destiné aux laboratoires de métrologie.

Compensation en température directement intégrée dans les jauges de mesure.

Les capteurs se montent sur les bancs de contrôle type BC-5N.

Caractéristiques :

- Impédance : 2 000 Ohm.
- Sensibilité : 1,5 mV/ V (pleine échelle).
- Alimentation : 4 V DC.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1, ISO 6789

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:39



## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| Référence commerciale | Poids (kg) | Capacité (Nm) | Dimension (mm) | Carré femelle | Garantie |
|-----------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| DYC-10N               | 0.350      | 1 - 10        | 57x44x39       | 1/4           | M        |
| DYC-100N              | 0.380      | 10 - 100      | 57x44x43       | 3/8           | M        |
| DYC-250N              | 0.723      | 25 - 250      | 77x64x51       | 1/2           | M        |
| DYC-1000N             | 0.880      | 100 - 1000    | 77x64x56       | 3/4           | M        |
| DYC-25N               | 0.360      | 2.5 - 25      | 57x44x39       | 1/4           | M        |
| DYC-50N               | 0.365      | 5 - 50        | 57x44x43       | 3/8           | M        |
| DYC-500N              | 0.725      | 50 - 500      | 77x64x51       | 3/4           | M        |

### Garantie appliquée

#### M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:39

