

Fiche technique

POTS102120

Poteau de protection acier inoxydable 304 - Ø102mm - à sceller

Poteau de protection à sceller, permet de garantir la sécurité des personnes aux abords des zones à risques, des parkings, etc. Fabriqué en acier inoxydable 304. Hauteur totale 1200mm. À sceller directement dans le sol. Possibilité de rajouter des bandes réfléchissantes classe 2









Code douanier	7308905900
EAN	3321360109507

Couleur : Gris

Matière : Acier inoxydable 304

Caractéristiques :

- Choix des bandes réfléchissantes: Rouge, Orange, Blanc, Bleu, Vert (en option).
- A sceller au sol directement.
- Afin d'éviter une contamination ferreuse de nos produits, vous devez utiliser un outillage conforme et correctement nettoyé ainsi que des produits non corrosifs lors de la mise en place et de l'entretien.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur totale (mm)	Diamètre poteau (mm)	Poids net (kg)
102	1200	1200	102	6,20

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com