

特点

- 公制六角螺母
- 符合 DIN934 标准
- A4 级 18/8 不锈钢
(类型 316 S16) – 耐久
- 良好的耐腐蚀性
- 易于紧固或拧松

RS Pro 六角螺母、 M12

RS 号: 183-9045



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO A4 不锈钢六角螺母具有较高的耐蚀和防腐性，特别适用于化学加工设备和海洋环境中。这些螺母是最常见的六角形紧固件，具有内螺纹，可拧在螺栓或六角带帽螺钉的柄上。

这些 RS PRO 六角螺母紧固件有多种螺纹尺寸：

- 248-4551 – M2
- 248-4567 – M2.5
- 189-563 – M3
- 189-579 – M4
- 189-585 – M5
- 189-591 – M6
- 189-608 – M8
- 189-614 – M10
- 183-9045 – M12
- 248-4573 – M16
- 248-4589 – M20

一般规格

螺纹尺寸	M12
材料	不锈钢
类型	已满
表面	普通
应用	化学加工设备、海洋环境、汽车应用、建筑行业、一般行业、机械、车间

机械规格

宽度	19mm
不锈钢类型	A4 级 18/8
规格	DIN 934



RS Part No.	Thread Size
275670	M16
275686	M20
527218	M2
527224	M2.5
527230	M3
527252	M4
527268	M5
527274	M6
530769	M8
530775	M10
530781	M12
1839045	M12 (19mm)