

SF-6AS2000 - 压接插针

1605557

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1605557>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，孔式插头，车削，单个插针，触点直径: 1 mm，压接范围: 0.25 mm² ... 1 mm²，备选
产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1241922

优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

商业数据

| | |
|------------|------------------|
| 订货号 | 1605557 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | ABREAD |
| 产品关键代码 | ABREAD |
| 目录页面 | 页码113 (C-2-2019) |
| GTIN | 4046356182188 |
| 单件重量（含包装） | 0.255 g |
| 单件重量（不含包装） | 0.208 g |
| 原产地 | DE |

SF-6AS2000 - 压接插针



1605557

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1605557>

技术数据

产品属性

| | |
|------|------|
| 产品类型 | 压接插针 |
| 触点类型 | 车削 |

连接数据

| | |
|-------|--|
| 连接方式 | 压接 |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 导线横截面 | 0.25 mm ² ... 1 mm ² |

材料规格

| | |
|-------|---------------------|
| 触点表面 | 镀镍 (Ni), 带有金覆层 (Au) |
| 接触件材料 | CuZn |

尺寸

| | |
|------|------|
| 机械特性 | |
| 接点直径 | 1 mm |

机械特性

| | |
|---------|-----|
| 机械参数 | |
| 插 / 拔周期 | 100 |

SF-6AS2000 - 压接插针



1605557

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1605557>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0

27440204

ETIM

ETIM 9.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

SF-6AS2000 - 压接插针

1605557

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1605557>



产品环境合规性

EU RoHS

| | |
|------------------|------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。 |
|--|--|

EU REACH SVHC

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | cb39c8dd-c68d-4668-94e0-950aa8798cc9 |

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn