

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插针式标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插拔式，适用的模块宽度：6.2 mm，标签数：1000，文本框高度：4 mm，文本框宽度：4 mm



## 商业数据

订货号	5060867
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BG2112
产品关键代码	BG2112
目录页面	页码455 (CL-2007)
GTIN	4017918096090
单件重量（含包装）	0.297 g
单件重量（不含包装）	0.26 g
原产地	PL

## 技术数据

### 说明

#### 概述

可使用CMS打印机打印标识

### 产品属性

产品类型	端子标识
针距	6.2 mm
型号	高

#### 标识

标签数	1000
每排单独标记数	10
标识技术	绘图仪

### 尺寸

宽度	4 mm
针距	6.2 mm

#### 文本框

文本框宽度	4 mm
文本框高度	4 mm

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

### 环境和真实条件

#### 防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )
----	---------------------------

#### 铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 )

#### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 ( 存储/运输 )	23 °C
建议湿度 ( 存储/运输 )	50 %

### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

# BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT - 插针式标记条

5060867

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5060867>



## 安装

安装类型

插拔式

5060867

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5060867>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)