

ST-20KP020 - 压接插针

1607656

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607656>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，针式插头，车削，单个插针，触点直径: 2 mm，压接范围: 1 mm² ... 2.5 mm²，备选
产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1242329

优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

商业数据

订货号	1607656
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	ABREAG
产品关键代码	ABREAG
目录页面	页码140 (C-2-2019)
GTIN	4046356273640
单件重量（含包装）	0.976 g
单件重量（不含包装）	0.909 g
原产地	DE

ST-20KP020 - 压接插针

1607656

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607656>



技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
导线横截面	1 mm ² ... 2.5 mm ²

材料规格

触点表面	镀镍 (Ni), 带有金覆层 (Au)
接触件材料	CuZn

尺寸

机械特性	
接点直径	2 mm

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	100

ST-20KP020 - 压接插针



1607656

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607656>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0

27440204

ETIM

ETIM 9.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

ST-20KP020 - 压接插针

1607656

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1607656>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	65556b14-c7da-4526-9707-1a83c4b5b009

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn