


# E12639



## Connecteur

SPLITTER CABLE END CAP 4p



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Température ambiante en mouvement [°C]	> -15
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	16,4
Dimensions [mm]	Ø 14 / L = 50
Matière du corps	TPU, Sans halogène
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Accessoires	
Accessoires nécessaires	Câble en Y, E12640
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

# E12639



## Connecteur

SPLITTER CABLE END CAP 4p

### Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A; Corps: TPU, Sans halogène; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 1 Nm



### Raccordement

