Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening



Toepassing
Machines
Apparaten
Behuizingen

Uitvoering
Metrische schroefdraad volgens EN 50262

Opmerking
De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Technische data

Op aanvraag::	met gemonteerde O-ring
Materiaal:	Vernikkeld messing
Temperatuurbereik:	-60°C tot +200°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Technische wijzigingen voorbehouden
De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Artikelnummer	Uitwendige schroefdraad M1	Inwendige schroefdraad M2
SKINDICHT® ME-M		
52104450	12 x 1.5	16 x 1.5
52104452	16 x 1.5	20 x 1.5
52104454	20 x 1.5	25 x 1.5
52104456	25 x 1.5	32 x 1.5
52104458	32 x 1.5	40 x 1.5
52104460	40 x 1.5	50 x 1.5
52104462	50 x 1.5	63 x 1.5
SKINDICHT® ME-M hexagonaal		
52104463	63 x 1.5	75 x 1.5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Technische wijzigingen voorbehouden
De foto's zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.