


VersaTouch®

92-465

Gant en nitrile à usage unique

Gants bleu foncé offrant une prise fiable pour les travaux de restauration

- **Idéal pour la manipulation des aliments :** Les gants en nitrile bleu foncé VersaTouch® 92-465 sont conformes aux normes de manipulation des aliments et conviennent à un large éventail de tâches liées à la transformation des aliments.
- **Extrémités des doigts texturées :** Les extrémités des doigts offrent une bonne flexibilité et une bonne résistance à la déchirure.
- **Emballage intelligent :** l'emballage en polybag réduit les risques de contamination, en particulier dans les environnements humides



Secteurs industriels

- Transformation des aliments

Remarques

Recommandé pour

- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts adhésisés
Normes de contrôle	ISO 9001
Certification produit	Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par sachet ; 10 sachets par carton ; 1 000 gants par sac protecteur en polyéthylène
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Usages variés
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Dibutyldithiocarbamate de zinc Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9,5		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.15 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 16	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	92465070	92465080	92465090	92465100

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T : +32 (0) 2 528 74 00 F : +32 (0) 2 528 74 01	Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T : +1 800 800 0444 F : +1 800 800 0445	Australie Ansell Limited T : +61 1800 337 041 F : +61 1800 803 578
Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T : + 603 8310 6688 F : +603 8310 6699	Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T : +52 442 248 1544 / 248 3133	Russie Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

