



按键开关，16 mm，圆形，塑料，透明，按钮，高

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	按钮
产品的规格	圆形单一设备
产品类型名称	3SB2
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
操作元件的结构形式	按钮
工作原理 操纵元件的	弹簧复位型
产品扩展 可选 发光元件	否
颜色 操纵元件的	明亮
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	高头型按钮
外径 操纵元件的	19 mm
解锁方式	无
换档位置的数目	2
前环	
产品组件 正面固定环	是
前置垫圈规格	标准
材料 正面固定环的	塑料
颜色 正面固定环的	黑色
支架	
材料 支架	塑料
综合技术数据	
产品功能 急停功能	否
	否
防护等级 IP	IP65
抗震强度 符合 IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
开关频率 最大值	1 000 1/h
机械式使用寿命（转换周期） 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S
RoHS 指令（日期）	07/01/2006
接口/ 接线端子	

拧紧扭矩 支架中的螺栓 最大值	0.4 N·m
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3K6
装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	前面板安装
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	16 mm
安装高度	12 mm
安装宽度	19 mm
安装深度	50 mm
认可 证书	
General Product Approval	Test Certificates
	 EG-Konf.
	
	Miscellaneous
	Type Test Certificates/Test Report
Test Certificates	other
Special Test Certificate	Confirmation
	Environmental Confirmations
更多信息	
包装信息	
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875	
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (网上订购系统)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SB2000-0LH01	
Cax 在线发生器	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-0LH01	
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SB2000-0LH01	
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-0LH01&lang=en	

上一次修改：

2022/1/26 