

# ALPHA

## 3478DYR125P62

EAN 4031582365498

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,  
Fixation à platine.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir,  
conducteur d'électricité, roulements rouleaux

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Fiche technique

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de bandage	37 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.921 kg
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

### Dimensions



### Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478DYZ125P62

EAN 4031582365498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

