

转换开关，可照明，22 mm,圆形，金属，高光，红色，旋钮开关，长，3 个开关位置 I-O-II，锁定，开关角度 2x45°，10:30h/12h/13:30h



相似插图

| | |
|--------|------------|
| 产品品牌名称 | SIRIUS ACT |
| 产品名称 | 旋转开关 |
| 产品的规格 | 操作/信令元件 |
| 产品类型名称 | 3SU1 |

| | |
|-----------|---|
| 箱体 | |
| 指令位置数目 | 1 |

| | |
|--------------|------------------------------|
| 操作装置 | |
| 操作元件的结构形式 | 旋钮，长 |
| 工作原理 操纵元件的 | 锁定，2x45° (10:30h/12h/13:30h) |
| 产品扩展 可选 发光元件 | 是的 |
| 颜色 操纵元件的 | 红色 |
| 材料 操纵元件的 | 塑料 |
| 形状 操纵元件的 | 锁紧手柄 |
| 外径 操纵元件的 | 44.8 mm |
| 换档位置的数目 | 3 |
| 开关角度 | 45° |
| • 向右 | |

- 向左

45°

前环

| | |
|------------|-------|
| 产品组件 正面固定环 | 是的 |
| 前置垫圈规格 | 标准. |
| 材料 正面固定环的 | 高光泽金属 |
| 颜色 正面固定环的 | 银色 |

综合技术数据

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 防护等级 IP | IP66 , IP67 , IP69 (IP69K) |
| 防护等级 NEMA | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| 耐冲击性 | 正弦半波 50g / 11 ms |
| 抗震强度 | 10 ... 500 Hz : 5g |
| 开关频率 最大值 | 1 800 1/h |
| 机械式使用寿命 (转换周期) | 300 000 |
| • 符合 IEC 60068-2-27 | |
| • 符合 IEC 60068-2-6 | |
| • 典型 | |

安全

| | |
|-----------------------------------|---------|
| B10 值 | 300 000 |
| • 需求率较高 符合 SN 31920 | |
| 引起危险的停机故障比例 | 20 % |
| • 低需求率时 符合 SN 31920 | |
| • 需求率较高 符合 SN 31920 | 20 % |
| 失效率 [FIT] | 100 FIT |
| • 低需求率时 符合 SN 31920 | |
| T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508 | 20 y |

环境条件

| | |
|-----------------------|--|
| 环境温度 | -25 ... +70 °C |
| • 运行期间 | |
| • 存放期间 | -40 ... +80 °C |
| 气候级 运行期间 符合 IEC 60721 | 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相对空气湿度为 10 ... 95% 时) |

装入/固定/外廓尺寸

| | |
|-------------|---------|
| 高度 | 44.8 mm |
| 宽度 | 44.8 mm |
| 形状 安装配件的开口的 | 圆形的 |
| 装入直径 | 22.3 mm |
| 装入直径的正向公差 | 0.4 mm |
| 安装高度 | 28.8 mm |
| 安装宽度 | 44.8 mm |
| 安装深度 | 25.4 mm |

正树/批准：

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



CSA



UL



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV-GL
DNVGL.COM/AF

other

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1052-2CL20-0AA0>

Cax 在线发生器



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1052-2CL20-0AA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1052-2CL20-0AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1052-2CL20-0AA0&lang=en



上一次修改：

2018/10/31