

SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 连接器

1456268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



连接器，通用，5-位置，孔式 直头 7/8"-16UNF，编码: A，螺钉连接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电
缆密封 Pg16，电缆外径 12 mm ... 14 mm

优势

- 防护等级高，能在现场安全使用
- 螺钉连接：适用于多种不同导体的成熟连接技术

商业数据

订货号	1456268
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF2FAA
产品关键代码	AF2FAA
目录页面	页码25 (C-2-2017)
GTIN	4046356616898
单件重量（含包装）	59.12 g
单件重量（不含包装）	55.2 g
原产地	DE

SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 连接器

1456268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>



技术数据

说明	
组装说明	注意： 在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。

安装	
组装说明	连接导线时可以使用冷压头，或者不使用冷压头

产品属性	
产品类型	圆形连接器（电缆侧）
传感器类型	通用
位数	5
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	Pg16

绝缘特性	
过电压类别	III
污染等级	3

尺寸	
尺寸图	
宽度	27 mm
高度	27 mm
长度	86 mm

外部尺寸	
外径	12 mm ... 14 mm

壳体	
直径外壳	27 mm

材料规格	
阻燃等级，符合UL 94	HB
夹具体材料	PBT
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PUR/PA 6.6

SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 连接器



1456268
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>

螺钉连接材料	锌铸，镀镍
--------	-------

连接数据

导线连接	
连接方式	螺钉连接
接线横截面	0.34 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
	0.34 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头)
	0.34 mm² ... 2.5 mm² (刚性)
可连接导线横截面AWG	22 ... 14 (不带冷压头)
	22 ... 14 (带冷压头)
单根电线的剥线长度	7 mm
紧固扭矩	0.8 Nm (7/8" 插拔式连接器)
	0.4 Nm (螺钉接线端子)
	1 Nm ... 1.4 Nm (紧固螺母)

电气特性

额定过电压	4 kV
接触电阻	≤ 5 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	300 V AC
	300 V DC
额定电流 I _N	9 A

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 100

连接器

连接1	
插座设计	孔式
插座出线	直头
插座螺纹类型	7/8"-16UNF
编码	A

电缆/电线

信号类型/分类	通用
单根导线的剥线长度	7 mm

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67
环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)

SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 连接器


1456268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>




图纸

尺寸图



7/8"孔式插座，直头

功能图




SACC-MINF5-5CON-PG16/2,5 - 连接器

1456268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>



示意图



7/8"-16UNF孔式引脚分配，5芯，插座侧视图

SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 连接器



1456268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>

 cUL认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	16 A	-	-

 UL认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	16 A	-	-

SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 连接器



1456268

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1456268>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	c64f1a86-4eef-4f2e-bd62-504dafcb6ab8

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn