

特点

- 节能便携式红外加热器
- 效率高达 95%
- 双红外加热面板、带单个开关
- 最大的热量输出：**3kW**
- 车轮安装
- 提携手柄
- 工作电压： **240 v** 交流、配有端接的电源线
- **g** 型英式插头
- 高度 **890mm**；宽度 **460mm**；深度 **300mm**（带支脚，**460mm** 深）
- 重量： **14kg**

3kW 红外加热器、便携式、c 型 - 欧式插头

RS 号： 842-8175



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

hotspot 是由深受 RS Pro 品牌提供的便携式卤素红外辐射石英加热器。可滚轮安装。便携式空间加热器可放置在有合适电源插座的任何位置。hotspot 轻型且配有提手和安装在脚轮上、定位为可防止翻倒。

一般规格

热类型	红外线
应用	汽车车间、施工区、装配操作、食品和饮料、仓库和车间、温室

电气规格

最大输出功率	3kW
额定电压	240V 交流
插头类型	c 型 - 欧式插头

机械规格

安装	便携
尺寸	890mm x 460mm x 300mm
高度	890mm
宽度	460mm
深度	300mm
重量	14kg

认证

合规性 / 认证

rohs 、 cee

