



AS 接口 M12 支线 U_ASI 无 Uaux, 带 M12 插口

综合技术数据				
设备类型		附件 AS-Interface		
产品的规格		AS-i M12 分线		
功能		过渡 AS-i 扁形电缆至 M12		
工作电压 根据 AS-Interface 说明书	V	26.5 ... 31.6		
数目 插座		1		
接口/ 接线端子				
电气连接规格		绝缘渗透连接技术用于 AS-Interface 扁形电缆		
AS-Interface ● 连接		1x M12插座		
输入				
输入端 插座分配		1 = AS-i "+" 3=AS-i "-"		
机械数据				
安装类型		旋紧固定		
触点 负荷能力 最大	A	2		
环境条件				
环境温度	°C	-25 ... +60		
环境温度 存放期间	°C	-25 ... +85		
防护等级		IP67		
正树/批准:				
General Product Approval		Marine / Shipping	other	Environment


[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息	
包装信息	https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)	https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (网上订购系统)	https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00
Cax 在线发生器	http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RX9801-0AA00



上一次修改:

2020/12/23

